

エルボ
NPQM-L-G14-Q12-P10
製品番号: 558714

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	8.5 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	シールリング
形状	エルボ
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-20 °C...70 °C
定格締付トルク	7.5 Nm
定格締付トルクに対する許容	±20%
製品質量	58.5 g
取付方法	六角ねじ SW20
エア接続ポート 1	雄ねじ G1/4
空気圧接続 2	チューブ 外径12mm用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	真鍮, ニッケルめっき
チューブシール材質	NBR