

隔壁ユニオン  
NPQM-H-Q4-E-P10  
製品番号: 558806

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                                  |
| 呼び径           | 3 mm                                                                |
| 形状            | 隔壁                                                                  |
| 発注単位          | 10                                                                  |
| 構造            | Push-Pull方式                                                         |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.775 psi...232 psi |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気                                      |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                               |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                                                           |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| 周囲温度          | -20 °C...70 °C                                                      |
| 製品質量          | 23.5 g                                                              |
| エア接続ポート 1     | チューブ 外径4mm用                                                         |
| 空気圧接続 2       | チューブ 外径4mm用                                                         |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                              |
| 材質 ハウジング      | 真鍮, ニッケルめっき                                                         |
| 材質: ナット       | 真鍮ニッケルメッキ                                                           |
| チューブシール材質     | NBR                                                                 |