

接続ケーブル
VMPAL-KMSK-V-SD25-IP67-10
製品番号: 560412

FESTO



データシート

特徴	値
製品質量	2150 g
電気接続	プラグ付ケーブル
ケーブル長	10 m
ケーブル特性	ケーブルペア
最小ケーブル曲げ半径	63 mm
ケーブル径	12.5 mm
ケーブル構造	25 x 0.34mm ²
保護等級	IP67 IEC 60529に準拠
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	TPE-U(PU)