

接続ケーブル  
VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-10  
製品番号: 560415

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                         |
|---------------------|---------------------------|
| 製品質量                | 2155 g                    |
| 電気接続                | プラグ付ケーブル                  |
| ケーブル長               | 10 m                      |
| ケーブル特性              | ケーブルペア                    |
| 最小ケーブル曲げ半径          | 63 mm                     |
| ケーブル径               | 12.5 mm                   |
| ケーブル構造              | 25 x 0.34mm <sup>2</sup>  |
| 保護等級                | IP67<br>IEC 60529に準拠      |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度    | -5 °C...80 °C             |
| CEマーク(適合性宣言を参照)     | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠              |
| LABS 認証             | VDMA24364-B1/B2-L         |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠                    |
| 耐食性クラス KBK          | 2 - 適度な耐食性                |
| 材質: ケーブル被服          | TPE-U(PU)                 |