

フード VMPAL-KM-SD25-IP67-0

製品番号: 560428

FESTO



データシート

特徴	値
製品質量	100 g
電気接続	加工可
許容ケーブル径	5 mm...13 mm
断面積	0.2 mm ² ...0.5 mm ²
保護等級	IP67 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...80 °C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性