

マニホールドブロック
VABV-S2-2S-G12-T2
製品番号: 560841

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	59 mm
バルブターミナルタイプ	44
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK電気機器規定に準拠
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
製品質量	610 g
空気圧接続 2	G1/2
空気圧接続 4	G1/2
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: プレート	アルミダイカスト