

**プレート  
VMPAL-EG-QS3/8"**

製品番号: 560959

**FESTO**



**データシート**

特徴	値
幅	20.5 mm
長さ	107.3 mm
内蔵機能	ダクト排気
バルブターミナル構造	バルブサイズの組み合わせが可能
使用圧力	-0.09 MPa...1 MPa
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
制御圧力範囲	0.5 bar...5 bar
入力圧力1	0.5 bar...10 bar
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	60 g
エア接続ポート3/5複合	チューブ外径3/8"に対応
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: プレート	PA