

電気インターリンクモジュール  
VMPAL-EVAP-10-2  
製品番号: 560962

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                    |
|---------------|----------------------|
| バルブサイズ        | 10 mm                |
| 最大バルブ連数       | 1                    |
| バルブコイルの最大数    | 2                    |
| 内蔵機能          | バルブ機能の割り当てを色付でコーディング |
| 定格動作電圧 DC     | 24 V                 |
| 耐食性クラス KBK    | 3 - 高度の耐腐食性          |
| LABS 認証       | VDMA24364-B1/B2-L    |
| 周囲温度          | -5 °C...50 °C        |
| 製品質量          | 9 g                  |
| ハウジングのカラー     | 黒                    |
| 材質 ハウジング      | PA                   |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠               |