

プラグ
NECU-S-M8G4-HX
製品番号: 562025

FESTO



データシート

特徴	値
規格ベース	EN 61076-2-104 EN 61984
認証	c UL us - 認定 (OL)
接続頻度	3
製品質量	7.8 g
電気接続	4 ピン M8x1 ストレートプラグ/圧接端子
作動電圧範囲 DC	0 V...32 V
使用電圧範囲 AC	0 V...32 V
40°Cでの通電容量	4 A
サージ電圧耐性	0.8 kV
許容ケーブル径	2.5 mm...5.1 mm
単線径	0.1 mm
ワイヤ径	0.9 mm...1.6 mm
断面積	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
保護等級	IP65 IP67
周囲温度	-25 °C...85 °C
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
MATERIALに関する注意事項	RoHS準拠
汚染度	3
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
材質 ハウジング	PA 亜鉛加圧鋳造 ニッケルめっき
ねじ式ロック材質	真鍮, ニッケルめっき
材質 シール	FPM PUR
プラグ接点材質	金めっき
許容絶縁カバー	PP PVC TPE-E