

コントローラブロック CPX-CM-HPP

製品番号: 562214

FESTO



データシート

特徴	値
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	140 g
CEマーク(適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
保護等級	IP65 IP67
保管温度	-20 °C...70 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
電源短絡時のバックアップ	10 ms
総軸数	4
寸法 幅 x 長さ x 高さ	50mm x 107mm x 55mm
制御インターフェース	CAN bus
Fieldbusインターフェース	1x ソケット M9, 5ピン
デバイス診断	チャンネルおよびモジュール別診断 モジュールの不足電圧/短絡 診断 - メモリ
環境設定ウィザード	MMI/ハンドヘルドモニタ
パラメータ設定	チャンネルの強制 システムパラメータ
ボーレート	1Mbit/s
作動電圧範囲 DC	18 V...30 V
定格動作電圧 DC	24 V
プロトコル	FHPP
定格動作電圧の固有消費電力	標準 80mA
最大アドレスボリューム(出力)	32 byte
許容アドレス容量 入力	32 byte
LED表示 製品固有	エラー PL: 負荷供給
材質 ハウジング	強化 PA PC