

連結シャフト KSK-70-

製品番号: 562520

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	70
呼び長さ	200 mm...2000 mm
取付位置	水平
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
相対湿度	0 ~ 95%
周囲温度	-10 °C...60 °C
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠