

ボールネジアクチュエータ EGSK-26- -

製品番号: 562751

FESTO



データシート

特徴	値
ワーキングストローク	50 mm...200 mm
サイズ	26
ボールねじ径	8 mm
取付位置	任意
ガイド	再循環ボールベアリングガイド
構造	電動アクチュエータ ボールねじ付
ホーミング	ホーミングスイッチ
スピンドルタイプ	ボールネジ
最高加速度	10 m/s ²
最高速度	0.28 m/s...0.83 m/s
繰返し精度	±0.003 ~ ±0.01mm
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP10
周囲温度	0 °C...40 °C
動的定格荷重 固定式ベアリング	1380 N
動的定格荷重 リニアガイド	5746 N
断面2次モーメント I _y	17000 mm ⁴
断面2次モーメント I _z	150000 mm ⁴
最大送り力 F _x	116 N...184 N
静的定格荷重 リニアガイド	12150 N
ストローク1mあたりの負荷慣性モーメント J _H	0.0316 kgcm ²
フィード定数	2 mm/rev...6 mm/rev
固定式ベアリングの静的荷重	1760 N
取付方法	雌ネジおよび位置決ピン付
エンドキャップ材質	アルミダイキャスト コーティング
材質 プロファイル	ステンレス
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: 駆動部カバー	アルミダイキャスト コーティング

特徴	値
スライド材質	鋼
スピンドルナット材質	鋼
ボールねじ材質	鋼