


ON / OFFバルブ
MS9-EE-G-V24-S-VS
製品番号: 562940

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
グリッド寸法	90 mm
構造	ピストンゲートバルブ
操作方法	電動
シーリング原理	ソフト
排気機能	スロットル不可
手動操作	ロック ノンロック
リセット方法	メカスプリング
制御方法	パイロット式
バルブ機能	3/2 クローズ, 単安定
作動圧力	3.5 bar...16 bar
被服	ポジティブオーバーラップ
標準公称流量 (DIN 1343)	18000 L/min
標準流量2-3	14100 L/min
スイッチオン時間	100%
コイル特性値	DC24V: 4.5W
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
ノイズレベル	93 dB(A)
保護等級	IP65
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	任意
製品質量	2300 g

特徴	値
空気圧ポート 3	G1
電気接続	タイプA プラグ DIN EN 175301-803準拠 角形タイプ
材質: ピストンスライド	POM
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト