


ファインフィルタ
MS9-LFM-G-BUM
製品番号: 564039

FESTO



データシート

特徴	値
シリーズ	MS
サイズ	9
構造	ファイバフィルタ
ろ過度	1 µm
ドレン	マニュアル 回転式
使用圧力	0 MPa...2 MPa 0 psi...290 psi
作動圧力	0 bar...20 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [6:::4]に準拠した圧縮空気
2次側のエアオリティクラス	ISO 8573-1:2010 [6:::4] 準拠の圧縮空気
空気清浄度等級のための標準流量	7000 L/min
空気清浄度等級のための最小標準流量	350 L/min
フィルタ効率	99.99 %
最大ドレン量	225 ml
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-10 °C...60 °C
周囲温度	-10 °C...60 °C
保管温度	-10 °C...60 °C
微粒子の分離効率	99 %
残存油分	0.5 mg/m³
オイルエアロゾル分離効率	90 %
防爆周囲温度	+5°C ≤ Ta ≤ +60°C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
取付位置	垂直 ±5°
エア接続ポート 1	バッテリーモジュール
空気圧接続 2	バッテリーモジュール
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
材質: カバー	PA
材質: フィルタ	ホウケイ酸ガラスファイバー

特徴	値
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA
材質 シール	NBR
製品質量	2000 g