

ブランキングプラグ
QBC-1/4H-U
製品番号: 564786

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
取付位置	任意
形状	ブランキングプラグ
発注単位	10
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	給油運転可
耐食性クラス KBK	1 - 低耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
周囲温度	0 °C...60 °C
製品質量	0.035 oz
エア接続ポート 1	プッシュインスリーブ 径 1/4インチ
周囲温度 華氏	32 °F...140 °F
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠