

ブランチ  
QBT3-1/4T-5/32-U  
製品番号: 564791

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                             |
| 呼び径           | 0.126 in                                                       |
| 取付位置          | 任意                                                             |
| 構造            | Push-Pull方式                                                    |
| 全温度範囲の使用圧力    | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 psi...145 psi |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:..]準拠の圧縮空気                                  |
| 使用流体/制御流体の情報  | 給油運転可                                                          |
| 耐食性クラス KBK    | 1 - 低耐腐食性                                                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                                              |
| 周囲温度          | 0 °C...60 °C                                                   |
| 許容締付トルク       | 8.85 ft-lbf                                                    |
| 製品質量          | 0.85 oz                                                        |
| エア接続ポート 1     | チューブ外径1/4"に対応                                                  |
| 空気圧接続 2       | チューブ外径5/32"に対応                                                 |
| 周囲温度 華氏       | 32 °F...140 °F                                                 |
| 色 リリースリング     | グレー                                                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                         |
| 材質 ハウジング      | PBT                                                            |
| リリースリング材質     | POM                                                            |
| チューブシール材質     | NBR                                                            |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                                                          |