

ウォーターセパレータ

MS6N-LWS

製品番号: 564898

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	6
シリーズ	MS
取付位置	垂直 ±5°
ドレン	全自動式 全自動, 電気制御 手動 タッチ
構造	遠心分離機
最大ドレン量	38 ml
シェル保護	メタルボウルとして内蔵
ドレンの分離度	99 %
作動圧力	0.8 bar...16 bar
標準公称流量(DIN 1343)	2400 L/min...3800 L/min
認証	c UL us - 認定 (OL)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:--]準拠の圧縮空気 ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気 不活性ガス
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
流体温度	-10 °C...60 °C
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-10 °C...60 °C
取付方法	インライン アクセサリ付 オプション:
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミダイキャスト
ボウル材質	鍛造アルミ合金
覗き窓材質	PA