

接続ケーブル NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

製品番号: 565291

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---------------------------|
| 取付方法 | 4-40UNC |
| 取付位置 | 任意 |
| 製品質量 | 1432 g |
| 電気接続 | 44ピン ソケット Dサブ |
| 作動電圧範囲 DC | 30 V |
| 40°Cでの通電容量 | 0.86 A |
| ケーブル長 | 10 m |
| ケーブル特性 | 静的アプリケーション用 |
| 最小ケーブル曲げ半径 | 95 mm |
| ケーブル径 | 9.6 mm |
| 許容ケーブル径 | ±0.5mm |
| ケーブル構造 | 40x0.14mm ² |
| 保護等級 | IP65 IP67 組み立てられた状態 |
| 周囲温度 | -5 °C...60 °C |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| 材質: ケーブル被服 | PVC |
| 材質 ハウジング | PBT |
| プラグ接点材質 | ブロンズ 金めっき |