

エアガンノズル LPZ-RB-150-B

製品番号: 565316

FESTO



データシート

特徴	値
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
ノイズレベル	90 dB(A)
周囲温度	-10 °C...50 °C
空気圧接続	雄ねじ M12x1.25
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	真鍮 ニッケルめっき