

ストレート
CRQS-1/2-1/2-U
製品番号: 565325

FESTO



データシート

特徴	値
サイズ	標準
呼び径	0.413 in
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	1
構造	Push-Pull方式
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気
耐食性クラス KBK	4 - 特に強度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-20 °C...150 °C
許容締付トルク	14.8 ft-lbf
製品質量	1.63 oz
使用可能なケーブル	PFAN
取付方法	六角ねじ 55/64
エア接続ポート 1	雄ねじ NPTF 1/2
空気圧接続 2	チューブ外径1/2"に対応
周囲温度 華氏	-4 °F...302 °F
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	ステンレス
リリースリング材質	ステンレス
チューブシール材質	FPM
チューブ止め具材質	ステンレス