

エルボ  
CRQSL-1/2-1/2-U  
製品番号: 565333

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| サイズ           | 標準                                                                  |
| 呼び径           | 0.413 in                                                            |
| 取付位置          | 任意                                                                  |
| 形状            | エルボ                                                                 |
| 発注単位          | 1                                                                   |
| 構造            | Push-Pull方式                                                         |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気                                      |
| 耐食性クラス KBK    | 4 - 特に強度の耐腐食性                                                       |
| LABS 認証       | VDMA24364-ゾーン III                                                   |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                                                  |
| 周囲温度          | -20 °C...150 °C                                                     |
| 許容締付トルク       | 14.8 ft-lbf                                                         |
| 製品質量          | 2.72 oz                                                             |
| 使用可能なケーブル     | PFAN                                                                |
| 取付方法          | 六角ねじ 55/64                                                          |
| エア接続ポート 1     | 雄ねじ NPTF 1/2                                                        |
| 空気圧接続 2       | チューブ外径1/2"に対応                                                       |
| 周囲温度 華氏       | -4 °F...302 °F                                                      |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                              |
| 材質 ハウジング      | ステンレス                                                               |
| リリースリング材質     | ステンレス                                                               |
| チューブシール材質     | FPM                                                                 |
| チューブ止め具材質     | ステンレス                                                               |