

接続ケーブル MHJ9-KMH-2,5-MF

製品番号: 565519

FESTO



データシート

特徴	値
認証	RCMマーク
追加機能	火花吹消機能 エネルギー再生機能付保持電流低減機能 安全シャットダウン
取付方法	取付穴付 Hレール付 オプション:
取付位置	任意
製品質量	98 g
電気接続	2ピン/2ピン/4ワイヤ ストレートソケット/ストレートソケット/ケーブル
作動電圧範囲 DC	12 V...53 V
極性保護	作動電圧用
運転の情報	電源ユニットは電圧降下なしに少なくとも1.7Aを供給できる必要があります。
消費電力の情報	低電流相 2W, 高電流相 7W, 各チャンネル
スイッチオン時間	100% ソレノイドバルブの使用に関する情報に注意してください。
トリガ信号範囲 DC	3 V...30 V
入力電流に関する注記	線形増加 0.09 ~ 0.44mA, トリガ信号3 ~ 15Vの場合 0.44 ~ 15.44mA, トリガー信号15 ~ 30V時
入力抵抗	34 kOhm
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	静的アプリケーション用
保護等級	IP40
周囲温度	-5 °C...50 °C
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性

特徴	値
材質: ケーブル被服	PUR PVC
材質 ハウジング	POM