

# マニホールドブロック CPX-P-AB-2XKL-8POL

製品番号: 565704

FESTO



## データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	(インターリンクブロックとコネクションブロック含む) 50mm x 107mm x 70mm
取付方法	インターリンクブロック CPX-M-GE..
製品質量	100 g
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	95% 凝縮なし
保護等級	IP20
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	強化 PA
電気接続	8ピン / 8ピン