

マニホールドブロック CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

製品番号: 565705

FESTO



データシート

特徴	値
寸法 幅 x 長さ x 高さ	(インターリンクブロックとコネクションブロック含む) 50mm x 107mm x 70mm
取付方法	インターリンクブロック CPX-M-GE..
製品質量	120 g
周囲温度	-5 °C...50 °C
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	95% 凝縮なし
保護等級	IP65
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性 (取り付けられた状態)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU防爆指令 (ATEX) に基づく
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 防爆(EX)規定に準拠
防爆	ゾーン 0(IEC-EX) ゾーン 20(IEC-EX) ゾーン 22[20](UKEX) ゾーン 2[0](UKEX)
ATEXカテゴリ ガス	II(1) G
ATEXカテゴリ ダスト	II (1) D
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da](GB) EPL Ga(IEC-EX) EPL Gc[Ga](GB)
防爆保護タイプ ガス	[Ex ia Ga] IIC
防爆保護タイプ ダスト	[Ex ia Da] IIIC
防爆周囲温度	-5°C <= Ta <= +50°C
証明書発行機関	IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	強化 PA
電気接続	4 ピン 4x ソケット Aコード M12x1 丸形コネクタ

特徴	値
入力数	8