

配線ユニット  
VAVE-L1-1H2-LR  
製品番号: 566716

FESTO



データシート

| 特徴                  | 値                  |
|---------------------|--------------------|
| 極性保護                | 作動電圧用              |
| 追加機能                | 火花吹消機能<br>保持電流低減   |
| 信号ステータス表示           | LED                |
| 定格動作電圧 DC           | 24 V               |
| サージ電圧耐性             | 0.8 kV             |
| 汚染度                 | 3                  |
| 認証                  | RCMマーク             |
| CEマーク (適合性宣言を参照)    | EU-EMC指令準拠         |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 |
| 耐食性クラス KBK          | 0 - 耐腐食性なし         |
| LABS 認証             | VDMA24364-B1/B2-L  |
| 保護等級                | IP40               |
| 周囲温度                | -5 °C...60 °C      |
| 取付位置                | 任意                 |
| 製品質量                | 1.5 g              |
| 電気接続                | 2ピン<br>ソケット        |
| 保護アース端子             | なし                 |
| 取付方法                | クリップ               |
| ハウジングのカラー           | 黒                  |
| マテリアルに関する注意事項       | RoHS準拠             |
| 材質 ハウジング            | PA                 |