

配線ユニット
VAVE-L1-1L2-LR
製品番号: 566727

FESTO



データシート

特徴	値
極性保護	作動電圧用
追加機能	火花吹消機能 保持電流低減
信号ステータス表示	LED
定格動作電圧 DC	24 V
サージ電圧耐性	0.8 kV
汚染度	3
認証	RCMマーク
CEマーク (適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP40
周囲温度	-5 °C...60 °C
取付位置	任意
製品質量	7.8 g
断面積	0.14 mm ²
電気接続	プラグインリード
ケーブル長	1 m
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
保護アース端子	なし
取付方法	クリップ
ハウジングのカラー	黒
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	PA