

# プラスチックチューブ PLN-.-U

製品番号: 567449

FESTO



## データシート

特徴	値
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:--]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-22 °F...178 °F
色	青 茶 黄 緑 ナチュラル 赤 黒 シルバー 白
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE