

プラスチックチューブ
PEN-1/4-BL-150-CB
製品番号: 569891

FESTO



データシート

特徴	値
外径 インチ	1/4
流量に応じた曲げ半径	0.085 feet
最小曲げ半径	0.041 feet
チューブ特性	ケーブルペア
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.4 MPa -0.95 bar...4 bar -13.775 psi...58 psi
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
周囲温度	-22 °F...140 °F
長さあたりの製品質量	2 oz/ft
空気圧接続	プラグコネクタ外径1/4インチ用
色	青
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE