

プラスチックチューブ  
PLN-3/16-NT-150-CB  
製品番号: 569898

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| 外径 インチ        | 3/16                                                                 |
| 流量に応じた曲げ半径    | 0.095 feet                                                           |
| 最小曲げ半径        | 0.036 feet                                                           |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi  |
| 作動電圧の情報       | 水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)                                                |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                         |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                       |
| クリーンルーム等級     | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可                               |
| 食品産業における適合性   | 拡張マテリアル情報をご参照ください。                                                   |
| 周囲温度          | -22 °F...176 °F                                                      |
| 長さあたりの製品質量    | 1.15 oz/ft                                                           |
| 空気圧接続         | プラグコネクタ外径 3/16インチ用                                                   |
| 色             | ナチュラル                                                                |
| ショア硬さ         | D 52 +/-3                                                            |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                               |
| 材質: チューブ      | PE                                                                   |