

プラスチックチューブ
PLN-1/4-NT-150-CB
製品番号: 569899

FESTO



データシート

特徴	値
外径 インチ	1/4
流量に応じた曲げ半径	0.105 feet
最小曲げ半径	0.039 feet
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 psi...101.5 psi
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 psi...203 psi
作動電圧の情報	水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
クリーンルーム等級	静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可
食品産業における適合性	拡張マテリアル情報をご参照ください。
周囲温度	-22 °F...176 °F
長さあたりの製品質量	1.94 oz/ft
空気圧接続	プラグコネクタ外径1/4インチ用
色	ナチュラル
ショア硬さ	D 52 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PE