

プラスチックチューブ
PAN-MF-6X1-SW
製品番号: 570358

FESTO



データシート

特徴	値
外径	6 mm
流量に応じた曲げ半径	35 mm
内径	4 mm
最小曲げ半径	15 mm
規格準拠	DIN 73378-PA12-PHL
チューブ特性	ケーブルペア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 鉱油
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-60 °C...100 °C
長さあたりの製品質量	0.016 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径6mm用
色	黒
ショア硬さ	D 65 +/-3
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PA12-P