

プラスチックチューブ  
PUN-14X2-BL  
製品番号: 570390

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                                                          |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径            | 14 mm                                                                                                      |
| 流量に応じた曲げ半径    | 84 mm                                                                                                      |
| 内径            | 9.8 mm                                                                                                     |
| 最小曲げ半径        | 45 mm                                                                                                      |
| 使用に関する注記      | TPE-U エステル系<br>プラスチックホースはケーブルの被覆にリン酸エステルが含まれていない場合にのみ、ケーブルに接触させて使用することができます。そうでない場合、プラスチックホースが損傷することがあります。 |
| チューブ特性        | ケーブルペア                                                                                                     |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar<br>-13.775 psi...101.5 psi                                       |
| 温度依存性使用圧力     | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi                                          |
| 認証            | TÜV                                                                                                        |
| 証明書発行機関       | B 013277 0506 00                                                                                           |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気                                                                            |
| 材料の耐火試験       | UL94 HB                                                                                                    |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                                                             |
| 周囲温度          | -35 °C...60 °C                                                                                             |
| 長さあたりの製品質量    | 0.0949 kg/m                                                                                                |
| 空気圧接続         | プラグコネクタ外径 14 mm用                                                                                           |
| 色             | 青                                                                                                          |
| ショア硬さ         | D 52 +/-3                                                                                                  |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                                                                     |
| 材質: チューブ      | TPE-U(PU)                                                                                                  |