

プラスチックチューブ  
PEN-14X2-NT  
製品番号: 570517

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 外径            | 14 mm                                                             |
| 流量に応じた曲げ半径    | 80 mm                                                             |
| 内径            | 9.5 mm                                                            |
| 最小曲げ半径        | 45 mm                                                             |
| チューブ特性        | ケーブルペア                                                            |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| 作動電圧の情報       | 水: 最大0.6MPa(0 ~ 50°C)                                             |
| 認証            | TÜV                                                               |
| 証明書発行機関       | B 013277 0506 00                                                  |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                      |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                    |
| クリーンルーム等級     | 静的に取付けられる要素であるため、ISO 14644-1準拠に則った評価不可                            |
| 周囲温度          | -30 °C...60 °C                                                    |
| 長さあたりの製品質量    | 0.0773 kg/m                                                       |
| 空気圧接続         | プラグコネクタ外径 14 mm用                                                  |
| 色             | ナチュラル                                                             |
| ショア硬さ         | D 52 +/-3                                                         |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                            |
| 材質: チューブ      | PE                                                                |