

アダプタ
VAVE-C8-1R8
製品番号: 571686

FESTO



データシート

特徴	値
信号ステータス表示	LED
定格動作電圧 DC	24 V
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 IEC 60529に準拠
周囲温度	-5 °C...60 °C
取付位置	任意
締付トルク	0.25 Nm
製品質量	3.5 g
電気接続	3ピン / 2ピン M8 / - プラグ/ソケット
保護アース端子	なし
取付方法	M2中央ネジ付ソレノイドバルブ
材料に関する注意事項	RoHS準拠
材質ハウジング	PA
プラグ接点材質	ブロンズ