プラスチックチューブ
PAN-MF-4X0,75-SW-500

製品番号: 572091

データシート

特徴	値
外径	4 mm
流量に応じた曲げ半径	15 mm
内径	2.5 mm
最小曲げ半径	10 mm
規格準拠	DIN 73378-PA12-PHL
チューブ特性	ケーブルベア
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...3.1 MPa -0.95 bar...31 bar -13.775 psi...449.5 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 鉱油
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-60 °C...100 °C
長さあたりの製品質量	0.008 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径4mm用
色	黒
ショア硬さ	D 65 +/-3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	PA12-P