

バースホースコネクタ
N-1-P-19-NPT
製品番号: 572243

FESTO



データシート

特徴	値
呼び径	16.5 mm
ねじ付トラニオンのシール方法	コーティング
取付位置	任意
形状	ストレート形
発注単位	1
全温度範囲の使用圧力	-0.95 bar...16 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	76.6 g
エア接続ポート 1	雄ねじ NPT 1
空気圧接続 2	適合チューブ内径 19mm
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 ハウジング	アルミ, アルマイト