

流量固定絞り VMPA-FT-NW0.7-10

製品番号: 572546

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	スロットル機能
エア接続ポート 1	サブベース
取付方法	ねじ込み式
制御流れの標準流量	18 L/min...22 L/min
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
周囲温度	-5 °C...60 °C
呼び径	0.7 mm
取付位置	任意
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-20 °C...40 °C
流体温度	-5 °C...60 °C
製品質量	0.06 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: 中空ボルト	鍛造アルミ合金