


中間プレート
VABF-S4-2-S
製品番号: 573200

FESTO



データシート

特徴	値
幅	18 mm
規格ベース	ISO 15407-2
取付位置	任意
使用圧力	0.3 MPa...1 MPa
作動圧力	3 bar...10 bar
CEマーク (適合性宣言を参照)	欧州低電圧指令に準拠
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可 (潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	0 - 耐腐食性なし
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65 NEMA 4
周囲温度	-5 °C...50 °C
製品質量	203.5 g
取付方法 垂直スタッキング	マニホールドブロック上 サブベース上
パイロットエア接続14	サブベース サイズ18mm, ISO 15407-2 準拠
エア接続ポート 1	サブベース サイズ 18mm, ISO 15407-2 準拠
空気圧接続 4	サブベースサイズ 18mm, ISO 15407-2 に準拠
エア接続ポート 5	サブベース サイズ18mm, ISO 15407-2 準拠
マテリアルに関する注意事項	RoHS 準拠
材質: プレート	鍛造アルミ合金