

マニホールド
VABM-L1-10G-G18-8-GR

製品番号: 573427

FESTO



データシート

| 特徴 | 値 |
|------------------|-------------------|
| グリッド寸法 | 10.5 mm |
| 取付位置 | 任意 |
| 最大バルブ連数 | 8 |
| 認証 | c UL us - 認定 (OL) |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 保管温度 | -20 °C...60 °C |
| 製品質量 | 465 g |
| パイロットエア接続12/14 | M5 |
| パイロット排気82/84 接続部 | M5 |
| エア接続ポート 1 | G1/8 |
| 空気圧ポート 3 | G1/8 |
| エア接続ポート 5 | G1/8 |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 材質 マニホールドブロック | 鍛造アルミ合金 |