

マニホールド
VABM-L1-10HW-G18-8-GR
製品番号: 573438

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	10.5 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	8
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス6
保管温度	-20 °C...60 °C
製品質量	540 g
パイロットエア接続12/14	M5
パイロット排気82/84 接続部	M5
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	M7
空気圧ポート 3	G1/8
空気圧接続 4	M7
エア接続ポート 5	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金