


**マニホールド
VABM-L1-14W-G14-7-GR**
製品番号: 573503

FESTO



データシート

特徴	値
グリッド寸法	16 mm
取付位置	任意
最大バルブ連数	7
認証	c UL us - 認定 (OL)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
リチウムイオン電池製造への適合性	Cu/Zn/Niの値が低い電池の製造に適している (F1a)
クリーンルームの適合性ISO 14644-14	ISO 14644-1準拠, クラス6
保管温度	-20 °C...60 °C
製品質量	1142 g
パイロットエア接続12/14	M5
パイロット排気82/84 接続部	M5
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 マニホールドブロック	鍛造アルミ合金