

配線ユニット
VAVE-L1-1VR8-LP
製品番号: 573919

FESTO



データシート

特徴	値
極性保護	双極性
追加機能	火花吹消機能
信号ステータス表示	LED
定格動作電圧 DC	12 V 24 V
サージ電圧耐性	0.8 kV
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...60 °C
取付位置	任意
許容締付トルク	0.27 Nm
製品質量	3.2 g
電気接続	3ピン / 2ピン M8 / - プラグ/ソケット
保護アース端子	なし
取付方法	セルフタッピングネジ付ソレノイドバルブ
ハウジングのカラー	黒
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	PA
材質 シール	EPDM
材質 ハウジング	PA
材質: ねじ	焼戻し鋼