

マニホールド  
VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR  
製品番号: 573932

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グリッド寸法           | 10.5 mm                                                                                                                              |
| 取付位置             | 任意                                                                                                                                   |
| 最大バルブ連数          | 24                                                                                                                                   |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                                                                                                           |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                    |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| クリーンルーム等級        | ISO 14644-1準拠, クラス6                                                                                                                  |
| 保管温度             | -20 °C...60 °C                                                                                                                       |
| 製品質量             | 1148 g                                                                                                                               |
| パイロットエア接続12/14   | M5                                                                                                                                   |
| パイロット排気82/84 接続部 | M5                                                                                                                                   |
| エア接続ポート 1        | G1/8                                                                                                                                 |
| 空気圧接続 2          | M7                                                                                                                                   |
| 空気圧ポート 3         | G1/8                                                                                                                                 |
| 空気圧接続 4          | M7                                                                                                                                   |
| エア接続ポート 5        | G1/8                                                                                                                                 |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                                               |
| 材質 マニホールドブロック    | 鍛造アルミ合金                                                                                                                              |