

配線ユニット
VAVE-L1-1VK6-LP
製品番号: 573941

FESTO



データシート

特徴	値
ケーブル特性	静的アプリケーション用
極性保護	双極性
追加機能	火花吹消機能
信号ステータス表示	LED
定格動作電圧 DC	12 V 24 V
サージ電圧耐性	0.8 kV
汚染度	3
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保護等級	IP65
周囲温度	-5 °C...60 °C
取付位置	任意
許容締付トルク	0.27 Nm
最小ケーブル曲げ半径	34 mm
製品質量	11 g
電気接続	2ピン/2線 L型ソケット / ケーブル 角形 / オープンエンド
ケーブル構造	2x0.25mm ²
ケーブル径	3.4 mm
許容ケーブル径	±0.1mm
ケーブル長	0.5 m
絶縁ケーブルの端	ケーブル端スリーブ
保護アース端子	なし
取付方法	セルフタッピングネジ付ソレノイドバルブ
ハウジングのカラー	黒
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: カバー	PA
材質 シール	EPDM
材質 ハウジング	PA
材質: ケーブル被服	TPV

特徴	値
材質: ねじ	焼戻し鋼