


空気圧バルブ
VUWG-L14-M52-M-G18
製品番号: 574262

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5/2 単安定
操作方法	空気圧式
バルブサイズ	14 mm
標準公称流量(DIN 1343)	780 L/min
空気圧作動ポート	G1/8
作動圧力	-0.9 bar...8 bar
構造	ピストン ゲートバルブ
リセット方法	メカスプリング
グリッド寸法	16 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
流れ方向	リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
制御圧力	3 bar...10 bar
真空に最適	はい
切換時間 オフ	32 ms
切換時間 オン	12 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス5
流体温度	-5 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	67 g
取付方法	PRレールストリップ 取付穴付 オプション:

特徴	値
パイロットエア接続 12	M5
パイロットエア接続14	M5
エア接続ポート 1	G1/8
空気圧接続 2	G1/8
空気圧ポート 3	G1/8
空気圧接続 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質 ハウジング	アルミ アルマイト