

空気圧バルブ
VUWG-L18-B52-G14
製品番号: 574271

FESTO



データシート

特徴	値
バルブ機能	5ポートダブル
操作方法	空気圧式
バルブサイズ	18 mm
標準公称流量(DIN 1343)	1380 L/min
空気圧作動ポート	G1/4
作動圧力	-0.9 bar...10 bar
構造	ピストン ゲートバルブ
グリッド寸法	19 mm
排気機能	スロットル調整可
シーリング原理	ソフト
取付位置	任意
手動操作	なし
制御方法	ダイレクト
流れ方向	リバーシブル
被服	ポジティブオーバーラップ
制御圧力	1.5 bar...10 bar
真空に最適	はい
切換時間	12 ms
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
クリーンルーム等級	ISO 14644-1準拠, クラス5
流体温度	-5 °C...50 °C
制御流体	ISO 8573-1:2010[7:4:4]に準拠の縮空気
周囲温度	-5 °C...60 °C
製品質量	160 g
取付方法	PRレールストリップ 取付穴付 オプション:
パイロットエア接続 12	M5
パイロットエア接続14	M5

特徴	値
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	G1/4
空気圧接続 4	G1/4
エア接続ポート 5	G1/4
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質 シール	HNBR NBR
材質 ハウジング	アルミ アルマイト