

マニホールド  
VABM-L1-18S-G38-10  
製品番号: 574463

FESTO



データシート

| 特徴               | 値                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グリッド寸法           | 19 mm                                                                                                                                |
| 最大バルブ連数          | 16                                                                                                                                   |
| 使用圧力             | -0.09 MPa...1 MPa                                                                                                                    |
| 作動圧力             | -0.9 bar...10 bar                                                                                                                    |
| 認証               | RCMマーク<br>c UL us - 認定 (OL)                                                                                                          |
| 耐食性クラス KBK       | 2 - 適度な耐食性                                                                                                                           |
| LABS 認証          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                    |
| リチウムイオン電池製造への適合性 | この製品はバッテリー生産に使用されるフェスト社内の製品定義に対応しています: 銅, 亜鉛またはニッケルの質量の割合が1%を超える金属は使用対象から除外鋼に含まれるニッケル, 無電解ニッケルめっきが施された表面, 回路基板, ケーブル, 電気コネクタ, コイルは例外 |
| クリーンルーム等級        | ISO 14644-1準拠, クラス5                                                                                                                  |
| レール取付の最大締付トルク    | 1.5 Nm                                                                                                                               |
| バルブ取付の最大締付トルク    | 1.18 Nm                                                                                                                              |
| 許容締付トルク 壁取付      | 3 Nm                                                                                                                                 |
| 製品質量             | 794 g                                                                                                                                |
| エア接続ポート 1        | G3/8                                                                                                                                 |
| 空気圧ポート 3         | G3/8                                                                                                                                 |
| エア接続ポート 5        | G3/8                                                                                                                                 |
| マテリアルに関する注意事項    | RoHS準拠                                                                                                                               |
| 材質 マニホールドブロック    | 鍛造アルミ合金                                                                                                                              |