

マルチピンディストリビュータ
NEDU-L4R1-M8G3L-M12G8
製品番号: 574586

FESTO



データシート

特徴	値
幅	24mm
高さ	23mm
長さ	87mm
運転準備完了表示	LED 緑
状態表示	LED 黄
取付位置	任意
製品質量	58 g
電気接続 1	ストレートソケット, M8, 3ピン
電気接続 2	ストレートプラグ, M12x1, 8ピン
作動電圧範囲 DC	10 V...30 V
40°Cでの通電容量	3 A
スロットあたりの通電容量	2 A
保護等級	IP68
周囲温度	-20 °C...80 °C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
材質 ハウジング	PBT-剛性
ハウジングのカラー	グレー
材質 シール	FPM
プラグ接点材質	ニッケルめっきおよび金めっき
材質: ソケット	真鍮, ニッケルめっき