

フィールドバスインターフェース

CDPX-F-CO

製品番号: 575301

FESTO



データシート

特徴	値
ねじ込み深さ	24 mm
高さ	91 mm
長さ	41 mm
認証	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU-EMC指令準拠 EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK 電磁環境適合性(EMC) 規定 UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保管温度	-20 °C...70 °C
相対湿度	5 ~ 85 % 凝縮なし
保護等級	IP20
周囲温度	0 °C...50 °C
製品質量	150 g
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
Fieldbusインタフェース, 種類	CANopen
Fieldbusインタフェース, 接続システム	プラグ Dサブ 9ピン
Fieldbusインタフェース, 伝送速度	9.6kbit/s ~ 1Mbit/s