

取付キット
SAMH-S-N8-L-MK
製品番号: 575816

FESTO



データシート

特徴	値
形状	T溝用
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
周囲温度	-40 °C...85 °C
取付方法	はめ込み式 ねじ込み済み 溝丈夫から挿入
許容締付トルク	0.6 Nm
製品質量	1.91 g
カバーキャップ材質	PA
材質 ターミナルブロック	ステンレス
耐食性クラス KBK	3 - 高度の耐腐食性
LABS 認証	VDMA24364-B2-L